

STÉRILISATION EN LIGNE DE BOUCHON - SURFACE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

FULLCAP

REPLISSAGE ULTRA-PROPRE ET ASEPTIQUE

AMBIANT

Eau sensible, eau aromatisée, jus, boisson non alcoolisée, vin, boisson gazeuse sans conservateur.

RÉFRIGÉRÉ


Jus de fruits, produit laitier liquide, produit au lait végétal ESL > 60.

APPLICATIONS

BOUCHON PLAT
BOUCHON SPORT

CARACTERISTIQUES

- Goulotte de bouchage équipée de 2 réflecteurs pour une décontamination interne / externe
- Goulotte entièrement nettoyable
- Compacte et facile à intégrer, pas de risque de blocage du bouchon
- Traitement non chimique
- Faible consommation d'énergie
- Pas de temps de chauffe
- TCO <<< H2O2 pour une efficacité similaire
- Conception brevetée
- Format adapté à la goulotte



PERFORMANCE

> 4-5 Log de réduction sur les moisissures
Fullcap Hispeed : jusqu'à 100 000 bph



PERFORMANCES

Eau sensible

- 3 Log de réduction - *Aspergillus brasiliensis* intérieur et extérieur - sur bouchon plat 30 mm
- 100.000 bph

ESL 60-120 jours et aseptique acide

- 4-5 Log de réduction - moisissures et bactéries sur surface intérieure
- 3 Log- de réduction sur surface extérieure
- 50.000 bph



FULLCAP FERMÉ



FULLCAP OUVERT

DONNÉES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES

	3 Log HISPEED	4-5 Log
Flash / bouchon	1	2
Vitesse max bph	>100.000	54.000 (Ø 40 mm)
Nombre de lampes	3	4
Business case	80.000 Ø 30 mm	30.000 Ø 40 mm
Fréquence du changement de lampe	1000 heures	1000 heures
Opex pour 1 M de bouchons	48 € *	170 € *
Capex comparé à H2O2	> -60%	> -40%

* kwh @0,3 € -Est. Sept 2022